

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru

Манометр с глицерином 80 мм.(R22; R134a; R404A; R407C) ВСЈН-NG



Область применения, описание компонента:

Манометр с глицерином ВСЈН-NG предназначен для измерения давления в пределах от -1 Бар до 34 Бар. Манометр с глицерином ВСЈН-NG, это прибор с механизмом измерения давления в виде трубчатой пружины, диаметр шкалы 80 мм, присоединительный латунный штуцер имеет резьбу M1/4" SAE. Герметичный корпус манометра ВСЈН-NG изготовлен из нержавеющей стали, имеется "юбка" с тремя крепёжными отверстиями, для демпфирования колебаний измерительного механизма в корпус залит глицерин. На шкалу манометра нанесены температурные шкалы R22, R134a, R404A, R407C.

Манометры с глицерином могут использоваться при температуре от -5° С до + 120° С, при температуре ниже -5° С глицерин загустевает и при работе установки манометры могут выйти из строя.

Комплектация:

- Манометр ВСЈН-NG
- Упаковка – картонная коробка

Технические параметры манометра ВСЈН-NG

Модель: ВСЈН-NG

Код заказа: 021181

Диаметр шкалы: 80 мм

Температурные шкалы: R22, R134a, R404A, R407C

Предел измерения: от -1 Бар до 34 Бар

Цена деления: 0,2 Бар

Класс точности: 1,6

Резьба присоединительного штуцера: M1/4" SAE