

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || [bcb@nt-rt.ru](mailto:bcb@nt-rt.ru)

## Мановакуумметр с глицерином, 80 мм (R22; R134a; R404A; R407C) BCJL-NG-RC



### Область применения, описание компонента:

Мановакуумметр с глицерином BCJL-NG-RC предназначен для измерения давления в пределах от -1 Бар до 17 Бар.

Мановакуумметр с глицерином BCJL-NG-RC это прибор с механизмом измерения давления в виде трубчатой пружины, диаметр шкалы 80 мм, присоединительный латунный аксиальный штуцер имеет резьбу M1/4" SAE. Герметичный корпус мановакуумметра BCJL-NG-RC изготовлен из нержавеющей стали, имеется "юбка" с тремя крепёжными отверстиями, для демпфирования колебаний измерительного механизма в корпус залит глицерин. На шкалу манометра нанесены температурные шкалы R22, R134a, R404A, R407C.

Внимание! Мановакуумметры с глицерином могут использоваться при температуре от -5° С до + 120° С, при температуре ниже -5° С глицерин загустевает и при работе установки манометры могут выйти из строя.

### Комплектация:

- Мановакуумметр BCJL-NG-RC
- Упаковка – картонная коробка

## Технические параметры мановакуумметра BCJL-NG-RC

Модель: BCJL-NG-RC

Код заказа: 021186

Диаметр шкалы: 80 мм

Температурные шкалы: R22, R134a, R404A, R407C

Предел измерения: от -1 Бар до 17 Бар

Цена деления: 0,1 Бар

Класс точности: 1,6

Резьба присоединительного штуцера: M1/4" SAE

Расположение присоединительного штуцера: аксиальное